




バッテリー式  
日本初 携帯型X線  
撮影装置

在宅・救急医療に適した、どこでもレントゲン。



Portable X-ray System by MIKASA

## □ 特徴

### 国内最小最軽量

バッテリー内蔵時の製品重量はわずか 7.1kg。

### ユニットの連続使用が可能

着脱式バッテリー方式。スベアバッテリー（オプション）での差換え撮影。

### 撮影ニーズ重視のスタンドコンセプト

軽量・らくらく収納・スムーズ搬送・簡単セッティング。上下動はスプリングバランス方式を採用することでポジショニングが楽に行えます。スタンドの足部はベッドの下に入るよう 65mm 以下にデザインしました。

### 1回の充電で約200回の連続撮影が可能

\*撮影枚数は撮影条件により異なります。

### 多彩な充電機能

外部電源がない場所でも、充電はカーバッテリーからも可能です。（シガレットアダプター別売り）



## MS-III

### 可搬性を重視した「組立式スタンド」

スタンドを分解してコンパクトに収納することで運搬が楽に行えます。

在宅医療（往診車、ドクターカー、救急車両等）  
災害医療など



ソフトケース



ハードケース



寸法：W735mm×H1,770mm×D700mm  
重量：13.6kg（X線撮影装置を除く）  
製造販売届出番号：第13B2X00212000004号

### キャリングケース

（TRB9020H 専用）

キャリングケースを用意することで装置の持ち運びが楽に行えます。



寸法：W390mm×D261mm×H310mm  
装置収納時の総重量：12.3kg

## □ スペック

|       |                                    |       |                                      |
|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 製品名   | ポータブル X-ray ミカサ TRB9020H           | 管電圧   | 40kV-90kV 2kV step                   |
| 出力・電源 | 90kV 15mA 1,350w DC59.2V           | 管電流   | 20mA(40-60kV) 15mA(62-80kV)          |
| X線管焦点 | 0.8mm×0.8mm                        |       | 10mA(82-90kV) ハイパワーモード：15mA(82-90kV) |
| タイマー  | 0.01-1.00sec ハイパワーモード：0.01-0.31sec | 寸法・重量 | L321×W220×H192mm 7.1kg               |

薬事認証番号：第 224ABBZX00040000 号

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## □ 製品に関するお問い合わせ

株式会社ビットストロング

〒105-0013 東京都港区浜松町1-1-10 秋間ビル6F

Tel. 03-3437-5315 Fax. 03-3437-5368

URL: <http://www.bitsstrong.com> E-Mail: [imaging@bitsstrong.co.jp](mailto:imaging@bitsstrong.co.jp)

高度管理医療機器等販売業/貸与業許可書：31港み生機器第185号

第2種動物用医療機器製造販売許可：29製販療Ⅱ第189号

○お求めは信用のある当店で